

E10158




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0002E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC615

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...80

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Težina [g] 65,4

Dimenzije [mm] 26 x 15 x 38

Materijali TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10158



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH042MSS0002E03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BN =
BK =
BU =

Boje žica :
Smeđe
crno
Plavo