

E10160




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0002B03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC007

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39

Materijali TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10160



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0002B03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN = Boje žica :
BK = Smeđe
BU = crno
Plavo