


# E10170



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



### Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

### Izlazi

Električna izvedba PNP

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...80

Zaštita IP 67

### Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39

Materijali TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

### Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

### Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

# E10170



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAH042MSS0010E03

### Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Priključak



BN =  
BK =  
BU =

Boje žica :  
Smeđe  
crno  
Plavo