


Spojni kabel s utičnicom

ADOGA030MSS0002E03



Primjena

Posebno svojstvo

Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC/DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4; (40° C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...85

Zaštita

IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a

Ta

< 75 °C

Broj datoteke UL

E191684

Mehanički podaci

Težina

[g]

88,1

Dimenzije

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Primjeren za povlačni lanac

da

Primjeren za povlačni lanac

Za elastično gibljivost

min. promjer kabela 10 x

Brzina postupta

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i
max. pospesak od 5m/s

Ciklus gibajna

> 2 Mio.

Torzijska trdoca

± 180 °/m



Spojni kabel s utičnicom

ADOGA030MSS0002E03

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Žuto, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



GN =	Boje žica :
RD/BK =	Zeleno
RD/WH =	crveno/crno
	crveno/bijelo