


E10190



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0002E03



Primjena

Posebno svojstvo

Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC/DC

Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4; (40° C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...85

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a Ta < 75 °C

Broj datoteke UL E191684

Mehanički podaci

Težina [g] 87,9

Dimenzije [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materijali TPU crno

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Primjeren za povlačni lanac da

Primjeren za povlačni lanac Za elastično gijljivost min. promjer kabela 10 x

Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s

Ciklus gibajna > 2 Mio.

Torzijska trdoca ± 180 °/m

E10190



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0002E03

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Žuto, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



GN =	Boje žica :
RD/BK =	Zeleno
RD/WH =	crveno/crno
	crveno/bijelo