

E10194




Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10217

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	17 x 8 x 25
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10194



Spojni kabel s utičnicom


ADOAG030--S0002E03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo