


Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	17 x 8 x 25
Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Kopča




E10196



Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002A03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo