


Spojni kabel s utičnicom

ADOGG030--S0002E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	8 x 8 x 30
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR



E10207



Spojni kabel s utičnicom

ADOGG030--S0002E03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo