

E10216




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002A02

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC161

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 43

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10216



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002A02

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =
WH =

Boje žica :
crno
Bijelo