


Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002E03



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Težina	[g]	33
Dimenzije	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR



E10217



Spojni kabel s utičnicom

ADOAG030--S0002E03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo