


E10218



Spojni kabel s utičnicom

ADOAG032--S0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo bez halogena

Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Zaštitna klasa III

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 65

Mehanički podaci

Materijali TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10218



Spojni kabel s utičnicom


ADOAG032--S0002A03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Kopča



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo