
E10226

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci			
Radni napon	[V]	10...30 DC	
Izlazi			
Električna izvedba		PNP	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...90	
Zaštita		IP 67	
Mehanički podaci			
Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39	
Materijali		TPU prozirno	
Materijal ulivenog tijela		TPU, prozirno	
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
		Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

E10226

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010A03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BK =	crno
BU =	Plavo