


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040ZDS0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



E10250



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040ZDS0005A03

Priključak



BN =

BK =

BU =

Boje žica :

Smeđe

crno

Plavo