E10251


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10251

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0002A03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BK =	crno
BU =	Plavo