


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH040PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11508

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	18 x 18 x 46
-----------	------	--------------

Materijali	PBT
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	PBT
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	PA
---------------------------	----

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10259



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH040PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA



Priključak

