




Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0010B03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 10 m, PUR, Narančasto, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utičnica	
Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano	




E10262



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0010B03

Priključak



GN =	Boje žica :
RD/BK =	Zeleno
RD/WH =	crveno/crno
	crveno/bijelo