

Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032MSS0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Zaštitna klasa		III

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	17 x 10 x 26
Materijali		TPU prozirno
Materijal ulivenog tijela		TPU, prozirno
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10274



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032MSS0002A03

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo