


Razdjelna kutija

ZDO4H055MSS0005H07

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC015

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-15...80

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

18 x 54 x 82

Materijali

TPU



Razdjelna kutija

ZDO4H055MSS0005H07

Materijal ulivenog tijela	TPU
Broj ulaza razdjelne kutije	4
Vrsta konektora	M12

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	4 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm





Razdjelna kutija

ZDO4H055MSS0005H07

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN =	Plavo
GN/YE =	Zeleno
GY =	zeleno/žuto
WH =	Sivo
YE =	Bijelo
	Žuto