


Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS0010H09

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-15...80

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

18 x 54 x 100

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Broj ulaza razdjelne kutije

6

E10281



Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS0010H09

Vrsta konektora	M12
-----------------	-----

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	6 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključak - utor

Poveznik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



E10281



Razdjelna kutija

ZDO6H057MSS0010H09

Priključak



BN =	Boje žica :	Smeđe
BU =		Plavo
GN =		Zeleno
GN/YE =		zeleno/žuto
GY =		Sivo
PK =		Ružičasto
RD =		Crveno
WH =		Bijelo
YE =		Žuto