


Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0005H11

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC023

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje


[A]

12



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0005H11


Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-15...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	18 x 54 x 127
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključak - utor		
Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm		
		



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0005H11

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/žuto
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto