


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAG032--S0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Posebno svojstvo | bez halogena |
|------------------|--------------|

## Električni podaci

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| Radni napon    | [V] | 10...30 DC |
| Zaštitna klasa |     | III        |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 65    |

## Mehanički podaci

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Materijali                | TPU prozirno  |
| Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E10289



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAG032--S0010A03

### Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Kopča



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
|      | Plavo       |