


E10290



Razdjelna kutija

ZDO4H045MSS0,03A07

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-15...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	18 x 54 x 82
Broj ulaza razdjelne kutije		4

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Razdjelna kutija


ZDO4H045MSS0,03A07

Električni priključak

Kabel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/žuto
GY =	Sivo
WH =	Bijelo
YE =	Žuto