

E10295




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0002F03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10909

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, uređaj protiv prskanja

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10295



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS0002F03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BN =
BK =
BU =

Boje žica :
Smeđe
crno
Plavo