


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0005F03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Radni napon | [V] | 10...30 DC |
|-------------|-----|------------|

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaštita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanički podaci

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimenzije | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|-----------|------|--------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Materijali | TPU prozirno |
|------------|--------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |
|---------------------------|---------------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Zaporna matica materijala | Mjed, uređaj protiv prskanja |
|---------------------------|------------------------------|

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E10298



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAH042MSS0005F03

### Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Boje žica : |
| BK = | Smeđe       |
| BU = | crno        |
|      | Plavo       |