


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0002A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC004

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10304



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS0002A04

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
WH =	Plavo
	Bijelo