


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 68
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47
-----------	------	--------------

Materijali		PUR
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PUR
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
---------------------------	--	---------------------------------

Opaske


Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



E10317



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0010A03

Priključak



BN =
BK =
BU =

Boje žica :
Smeđe
crno
Plavo