

E10318



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Materijali TPU prozirno

Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno

Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10318



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0005E03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);
Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =
BN =
BU =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo