


E10349



Spojni kabel

VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Zaštitna klasa	III

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Spojni kabel

VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Priključak



Električni priključak - Buchse



Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano