


Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11486

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10353



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0002A03

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo