




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSN0002A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ENC04A
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena	
Primjena	Područje ex 1
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 15 DC
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67
Sigurnosna klasifikacija	
Maks. unutarnji kapacitet [nF]	0,196
Maks. unutarnji induktivitet [µH]	4
Mehanički podaci	
Dimenzije [mm]	27 x 15 x 39
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Opaske	Kada se utičnica koristi u opasnim područjima (ATEX) postoje posebni zahtjevi vezani uz ožičenje. Zahtjevi primjenjivih propisa o instalaciji trebaju se strogo provoditi od strane korisnika i na njegovu odgovornost.
Količina pakiranja	1 kom.

E10355



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSN0002A04

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =
BN =
BU =
WH =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo
Bijelo