


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSN0002A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: ENC01A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Primjena

Područje ex 1

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 15 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet

[nF]

0,196

Maks. unutarnji induktivitet

[μH]

4

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 43

Materijali

TPU Plavo

Materijal ulivenog tijela

TPU, Plavo

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Opaske

Kada se utičnica koristi u opasnim područjima (ATEX) postoje posebni zahtjevi vezani uz ožičenje. Zahtjevi primjenjivih propisa o instalaciji trebaju se strogo provoditi od strane korisnika i na njegovu odgovornost.

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSN0002A04

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Plavo; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo