



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSN0005A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena	
Primjena	Područje ex 1
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 15 DC
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67
Sigurnosna klasifikacija	
Maks. unutarnji kapacitet [nF]	0,49
Maks. unutarnji induktivitet [μH]	10
Mehanički podaci	
Dimenzije [mm]	15 x 15 x 43
Materijali	TPU Plavo
Materijal ulivenog tijela	TPU, Plavo
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Opaske	Kada se utičnica koristi u opasnim područjima (ATEX) postoje posebni zahtjevi vezani uz ožičenje. Zahtjevi primjenjivih propisa o instalaciji trebaju se strogo provoditi od strane korisnika i na njegovu odgovornost.
Količina pakiranja	1 kom.

E10358



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSN0005A04

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Plavo; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK = Boje žica :
BN = crno
BU = Smeđe
WH = Plavo
 Bijelo