
E10395

Spojni kabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC036
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10395


Spojni kabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano

