


# E11416



## Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS



### Primjena

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                                             |

### Električni podaci

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                      | < 24 AC/DC |
| Zaštita od prenapona                 | da; (VDR)  |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3          |

### Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 67    |

### Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Težina [g]                | 62,3            |
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

### Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto |
|--------|--------------------|---------------|

### Dodatna oprema

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Isporuka obuhvata | vijak                 |
|                   | Ploča za etiketiranje |



## Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS


### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



### Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

