



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona		da; (VDR)
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	135,3
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	vijak	
	Ploča za etiketiranje	



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

