




Spojni kabel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita	IP 68	
Mehanički podaci		
Materijali	PUR	
Materijal ulivenog tijela	PUR	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Spojni kabel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

