



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0002H03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC141

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                                             |

## Električni podaci

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                      | < 60 AC / < 75 DC |
| Zaštitna klasa                       | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
| Zaštita                  | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Dimenzije [mm]            | 10 x 10 x 31    |
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0002H03

### Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
|      | Plavo       |