



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0005H03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC142

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	10 x 10 x 31
Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


**Spojni kabel s utičnicom**

ADOGF030MSS0005H03

Električni priključakKabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm

**Priključak**

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo