



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030VAS0010E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVT128

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                               |

## Električni podaci

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Zaštitna klasa  | III               |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
| Zaštita                  | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Materijali                | PVC                            |
| Materijal ulivenog tijela | PVC                            |
| Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030VAS0010E03

### Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
|      | Plavo       |