



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVT131

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Zaštitna klasa	III

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	18 x 10 x 28
Materijali	PVC
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

E11501



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0005E03

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm



Priključak



BK = Boje žica :
BN = crno
BU = Smeđe
 Plavo