

E11507




Spojivi utikač

SSTA050MSSFKPG

Otkazani artikal

Alternativni artikli: EVC817

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	26,5
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E11507



Spojivi utikač


SSTAH050MSSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

