


Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-prsten



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 68
---------	--	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	30,743
--------	-----	--------

Navoj za postavljanje		M16 x 1,5
-----------------------	--	-----------

Materijali		Tlačno lijevani cink niklovano
------------	--	--------------------------------

Materijal ulivenog tijela		Tlačno lijevani cink, niklovano
---------------------------	--	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utikač adaptera

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Električni priključak

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo