


Spojivi utikač

SSTGF040MSSFPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]	14,9
Dimenzije [mm]	12 x 12 x 35,5
Materijali	PA
Materijal ulivenog tijela	PA
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E11551



Spojivi utikač


SSTGF040MSSFPG

Električni priključak

tehnologija dislokacije izolacije: 0,14...0,38 mm²; Temeljna izolacija: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Obloga kabela: Ø 3...5 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

