

Spojni kabel


VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC053

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Zapazite različitu dužinu kabla!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano



Spojni kabel

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

