


E11566



T razdjelnik

T SPLITTER M12/2XUS



Primjena

Dizajn za senzore tlaka PNI

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	3
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 68

Mehanički podaci

Težina [g]	38,2
Materijali	PUR

Opaske

Opaske	smjer vodoravni konektori A/B (za okomite senzore)
Količina pakiranja	1 kom.

T razdeljnik

T SPLITTER M12/2XUS

Električni priključak

Priključak

