


Spojni kabel s utikačem

ASTGH040VAS0005E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Zaštita	IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	15 x 15 x 41,5
Materijali	PVC
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrdajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040VAS0005E04

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo