




Spojni kabel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Primjena		
Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac	
Primjena	Sabirnica CAN	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	100,7
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gipljivost	min. promjer kabela 10 x
	radijus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 5 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.



Spojni kabel

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm




Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 7,2 mm, zaštićen; upleten; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / upleten + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / upleten

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 7,2 mm, zaštićen; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Priključak



Boje žica :

BK = crno
 BU = Plavo
 RD = Crveno
 WH = Bijelo
 screen = zaslon

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

