


Spojni kabel s utikačem

ASTGH050MSA0002C02



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	Sabirnica CAN

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	167,8
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gubljuvost	min. promjer kabela 10 x
	radijus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 5 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.



Spojni kabel s utikačem

ASTGH050MSA0002C02

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 6,8 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BU =	crno
RD =	Plavo
WH =	Crveno
screen =	Bijelo
	zaslon