


E11601



Utičnica adaptera

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-prsten



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	33
Navoj za postavljanje		PG 9
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E11601



Utičnica adaptera


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano



Priključak

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

boje prema DIN
47100

Boje žica :

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto