


E11627



T razdjelnik

T SPLITTER M12/2XUS



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	3
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	39,7
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Zaštitne kapice: 1
-------------------	--	--------------------

Opaske


Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

T razdjelnik

T SPLITTER M12/2XUS

Električni priključak

Priključak



Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano